



Digitální posuvné měřítko ZEUS, Rozsah měření: 1000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	415405 1000
GTIN	2050002079557
Třída artiklu	46P

Popis

Provedení:

Velmi lehké a robustní posuvné měřítko z karbonu a vodicími prvky z kalené oceli. Měřicí plochy a měřicí hroty z kalené, nerezové oceli s povlakem TiN. Včetně stavěcího šroubu a jemného nastavování.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 08 1560 vel. CR2032, dřevěný box.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 49 8950, opěrky obrobků a další adaptéry na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření	1000 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	150 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní RS232C

Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000