



Digitální posuvné měřítko ZEUS, Rozsah měření: 2500mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	415405 2500
GTIN	4010995009120
Třída artiklu	46P

Popis

Provedení:

Velmi lehké a robustní posuvné měřítko z karbonu a vodicími prvky z kalené oceli. Měřicí plochy a měřicí hroty z kalené, nerezové oceli s povlakem TiN. Včetně stavěcího šroubu a jemného nastavování.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 08 1560 vel. CR2032, dřevěný box.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 49 8950, opěrky obrobků a další adaptéry na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření	2500 mm
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	200 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,07 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Typ baterií	Knoflíkový článek

Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3000 mm	021000 3000
---	-------------