



## Digitální posuvné měřítko ZEUS, Rozsah měření: 3000mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	415405 3000
GTIN	4010995009052
Třída artiklu	46P

### Popis

#### Provedení:

Velmi lehké a robustní posuvné měřítko z karbonu a vodicími prvky z kalené oceli. Měřicí plochy a měřicí hroty z kalené, nerezové oceli s povlakem TiN. Včetně stavěcího šroubu a jemného nastavování.

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 08 1560 vel. CR2032, dřevěný box.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 49 8950, opěrky obrobků a další adaptéry na poptávku.

### Technický popis

Délka měřicí čelisti	200 mm
Kalibrování	A1
Rozsah měření	3000 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,08 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní RS232C

Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

**Služby**

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3000 mm	021000 3000
--	-------------