



2bodový přístroj na rychlé měření PULSAR, Maximální rozsah měření: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428040 200
GTIN	2050002079632
Třída artiklu	46P

Popis

Provedení:

Stabilní přístroj pro rychlá měření v sériové výrobě. Vynikající přesnost opakování pro měření vnitřních a vnějších rozměrů do 330 mm. Základna z kalené ušlechtilé oceli jako spolehlivá opora pro přesné výsledky měření.

Rozsah dodávky:

Měřicí přístroj včetně přípravku, rozlišení přesného úchylkoměru 0,01 mm, výměnný dotyk Ø 10 mm, kufřík s tvrdou skořepinou.

Zvláštní příslušenství:

Různé dotyky k dodání na poptávku.

Upozornění:

3bodový rychloměřič k dodání na poptávku.

Technický popis

Rozlišení	0,01 mm
Délka	255 mm
Maximální rozsah měření	200 mm
Šířka	150 mm
Mezní chyba	0,001 mm
Obal	Stabilní box
Druh produktu	2bodový měřicí přístroj

