



2bodový přístroj na rychlé měření PULSAR, Maximální rozsah měření: 330mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428040 330
GTIN	2050002079649
Třída artiklu	46P

Popis

Provedení:

Stabilní přístroj pro rychlá měření v sériové výrobě. Vynikající přesnost opakování pro měření vnitřních a vnějších rozměrů do 330 mm. Základna z kalené ušlechtilé oceli jako spolehlivá opora pro přesné výsledky měření.

Rozsah dodávky:

Měřicí přístroj včetně přípravku, rozlišení přesného úchylkoměru 0,01 mm, výměnný dotyk Ø 10 mm, kufřík s tvrdou skořepinou.

Zvláštní příslušenství:

Různé dotyky k dodání na poptávku.

Upozornění:

3bodový rychloměřič k dodání na poptávku.

Technický popis

Délka	406 mm
Šířka	180 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,001 mm
Maximální rozsah měření	330 mm
Obal	Stabilní box
Druh produktu	2bodový měřicí přístroj

