



## Rádlovací tvářecí nástroj levý, Velikost stopky: 10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	290019 10
GTIN	4030741660665
Třída artiklu	29H

### Popis

#### Provedení:

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

· **Minimální tlak snižuje zatížení obrobku a stroje.**

· **Synchronní vřetenno pro jednoduché nastavení nosiče rádlovacího kolečka a výšky hrotu.**

### Technický popis

Pro šířku rýhovacího kolečka b	4 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	15 mm
Pracovní rozsah	0 - 15 mm
Výška stopky	10 mm
Šířka stopky	10 mm
Osový čep	299910 6
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	4 mm
Pro rádlovaný profil	RAA 2×AA
Pro rádlovaný profil	RBL 2×BR
Pro rádlovaný profil	RBR 2×BL
Pro rádlovaný profil	RGE30° BL/BR30°

Pro rádlovaný profil	RGE45° BL/BR45°
Druh produktu	Rádlovací nástroj