

HOLEX**90° rohová fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215717 50/5
GTIN	4062406394981
Třída artiklu	220

Popis**Provedení:**

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod.
Bez vnitřního chlazení.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Upínací otvor Ø	22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 16..
Ø břitu D _c	50 mm
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219812
---	--------