

**HOLEX****90° rohová fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215717 63/6
GTIN	4062406394998
Třída artiklu	220

**Popis****Provedení:**

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod.  
Bez vnitřního chlazení.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 16..
Upínací otvor Ø	22 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	63 mm
Počet břitů Z	6
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Celková délka L <sub>celk.</sub>	40 mm
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219812
---	--------