



## Prodloužení závitníku s HB plochou, Typ: 8L



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	338420 8L
GTIN	4045197812438
Třída artiklu	32H

### Popis

#### Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

#### Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

#### Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihřanné kleštiny k upevnění závitníku.

### Technický popis

Prodloužení K <sub>2</sub>	8 mm
Prodloužení L <sub>3</sub>	230 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d <sub>1</sub> DIN 371	M10
Prodloužení Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Prodloužení L <sub>2</sub>	80 mm
Pro Ø stopky závitu d <sub>2</sub>	10 mm
Druh produktu	Prodloužení

