



Prodloužení závitníku s HB plochou, Typ: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338420 10
GTIN	4045197812469
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení $\varnothing D_3$	12 mm
Prodloužení K_2	9 mm
Prodloužení L_3	130 mm
Pro \varnothing stopky závitu d_2	12 mm
Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 374/376	M16
Prodloužení L_2	90 mm
Druh produktu	Prodloužení

