

Garant**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293017 IP40
GTIN	4062406396794
Třída artiklu	29L

Popis**Provedení:**

S povlakem TiN.

Použití:K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.****Vhodné pro:**

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

Technický popis

Řezný materiál	HSS
L	5 mm
Ø předvrtání	5,4 mm
Vnější průměr Torx® kymáčení	6,6 mm
Tolerance	0,0 až +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	25 mm

Ø d	12 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu