



Prodloužení závitníku s HB plochou, Typ: 12L



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338420 12L
GTIN	4045197812513
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihřanné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení L ₂	100 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M20
Prodloužení L ₃	330 mm
Pro Ø stopky závitu d ₂	16 mm
Prodloužení K ₂	12 mm
Prodloužení Ø D ₃	16 mm
Druh produktu	Prodloužení

