

Garant**Smršťovací přístroj, Typ: SET****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	354210 SET
GTIN	4045197812711
Třída artiklu	30W

Popis**Provedení:**

Smršťovací přístroj s integrovaným chlazením vzduchem v místě smršťování.

Maximální smršťitelná délka nástroje 500 mm.

Odkládací plocha pro výměnné kotouče.

Smršťovací přístroj GARANT SU1. Jedinečný design – modulární – jednoduchá obsluha – vše na správném místě.

Použití:

- Pro chlazení vzduchem v závislosti na konturách.
- Pro tepelné upínání / uvolňování stopek z TK a HSS.
- Rozsah upínání Ø 3 – 32 mm.

Rozsah dodávky:

Sada obsahuje: Smršťovací přístroj č. 354210_SU1, 4 výměnné kotouče Ø 3 – 32 mm č. 354240; upínací kroužek, 1 pár ochranných rukavic proti vysokým teplotám, chladicí jednotka s aktivním chladičem č. 354215 CU1, 5 chladicích vložek Ø 6 – 32 mm č. 354260.

Zvláštní příslušenství:

Vhodný podstavec č. 354291, náhradní výměnné kotouče č. 354240, **základní uchycení nástroje č. 354225 – 354227**, chladicí adaptér pro chlazení vzduchem č. 354235 – 354236, chladicí vložky č. 354260 – 354279 v seznamu náhradních dílů.

Technický popis

Hmotnost	84 kg
Hloubka	533 mm
Šířka	1130 mm
Výška	986 mm
Řada	SU1
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Smršťovací přístroj

Příslušenství

Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 3 mm	354268 3
Chladicí vložka4,5° Pro Ø upnutí D1 14-16 mm	354260 14-16
Ochranné rukavice proti horku, pár Velikost rukavice 8	094645 8
Chladicí vložka4,5° Pro Ø upnutí D1 3-5 mm	354265 3-5
Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 4 mm	354268 4
Chladicí vložka4,5° Pro Ø upnutí D1 10-12 mm	354265 10-12
Chladicí vložka4,5° Pro Ø upnutí D1 18-20 mm	354260 18-20
Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 5 mm	354268 5
Chladicí vložka4,5° Pro Ø upnutí D1 3-5 mm	354260 3-5
Stůl pro smršťovací přístroj Šířka 1500 mm	354291 1500
Chladicí vložka4,5° Pro Ø upnutí D1 10-12 mm	354260 10-12
Chladicí vložka polotovár	354279
Chladicí vložka4,5° Pro Ø upnutí D1 25-32 mm	354260 25-32
Chladicí vložka4,5° Pro Ø upnutí D1 6-8 mm	354265 6-8
Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 10 mm	354268 10
Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 8 mm	354268 8
Chladicí vložka4,5° Pro Ø upnutí D1 6-8 mm	354260 6-8
Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 6 mm	354268 6
Chladicí vložka3° Pro Ø upnutí D1 12 mm	354268 12

Smršťovací přístroj Typ SU1

354210 SU1

Chladicí jednotka Typ CU1

354215 CU1