

**Regulátor tlaku 0,5 – 10 barů, Ø vnitřního závitu: 1/2palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080012 1/2
GTIN	4047322129404
Třída artiklu	08A

**Popis****Provedení:**

Podle požadavků sestavitelná jednotka pro údržbu, kterou lze pomocí spojovací sady libovolně rozšířit.

**Vzduchová jednotka** (systém „multifix“), obsahuje tlakový regulační ventil, mlhovou olejničku a filtr. Rozsah regulace 0,5 – 10 barů, provozní tlak maximálně 16 barů, provozní teplota maximálně 60 °C.

**Výhoda:**

Upravovací jednotka je individuálně přizpůsobitelná, např. s více regulátory tlaku, bez maznice (pro nástroje bez oleje), atd.

**Použití:**

Pro zařízení s rozsahem tlaku do 16 barů. Kompatibilní s výrobky CEJN, RECTUS a JWL.

**Technický popis**

Výška (H)	248 mm
Ø vnitřního závitu	1/2 palec
Průtok při 3dílné upravovací jednotce	3100 l/min

Celková délka (L) jako 3dílná upravovací jednotka	202 mm
Druh produktu	Regulátor tlaku