

HOLEX**Upínací trn typ AD, SK 50 A = 100, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 300335 25 |
| GTIN | 4062406421939 |
| Třída artiklu | 32A |

Popis**Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Vnější Ø D | 65 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 25 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 100 mm |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 25 |
| Upnutí | SK 50 A = 100 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 |
| Tvar | AD |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min ⁻¹ |

| | |
|--------------------|-------------|
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Upínací trn |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 25 mm | 309900 25 |
|--|-----------|