

**Kleštinový držák OZ typ E3, VDI 40, Typ: 3,5-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319505 3,5-32
GTIN	4062406423025
Třída artiklu	32U

**Popis****Použití:**

Převážně k vrtání a středění.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický popis**

Vhodné kleštiny	467 E
Vnější $\varnothing$ $d_{10}$	72 mm
$l_3$	22 mm
$\varnothing$ nákrůžku $d_6$	83 mm
$l_9$	90 mm
$l_8$	73 mm
Rozsah upínání $d_2$	4 - 32 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 40
Barevný kód stopky VDI	VDI 40

Druh produktu

Držák upínacích kleštin VDI