

Garant**Lepidlo na zajištění závitů 2GP22, Obsah: 50ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088060 50
GTIN	4062406422790
Třída artiklu	01K

Popis**Provedení:**

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla na zajištění závitů jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Typ **2GP22** nízká pevnost. Střední viskozita. Ideální pro snadno demontovatelné šroubové spoje. K zajištění šroubů s jemným závitem.

Použití:

Nízká pevnost – Uvolnění je snadné a možné pomocí běžného nástroje. **Střední pevnost** – Uvolnění je stále ještě možné pomocí běžného nástroje. **Vysoká pevnost** – Uvolnění je možné jen pomocí speciálního nástroje nebo zahřátím (>150 °C).

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Minimální moment uvolnění	5,5 - 11,5 Nm
Skladovací teplota	5 - 23 °C

Pro velikost závitů M až	M36
Dotyková pevnost za	5 - 10 min
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Dynamická viskozita	800 - 1500 mPas
Vhodné pro materiál	kov
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Chemický základ	Methakryláty
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	utěšňující
Hustota	1,08 g/cm ³
Bod vzplanutí	100 °C
Třída pevnosti	Nízká pevnost
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	Utěšňování závitů
Vhodné pro oblast použití	univerzální použití
Barva	fialová
Tvar	kapalný
Pro druh závitu	Jemný závit
Plnicí množství	50 ml
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Lepidlo na zajištění závitů