

Garant**Lepidlo na zajištění závitů 2GP90, Obsah: 50ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088063 50
GTIN	4062406423452
Třída artiklu	01K

Popis**Provedení:**

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla na zajištění závitů jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Typ **2GP90** střední pevnost. Spolehlivé utěsnění litinových pouzder a svarů. Také pro dodatečné zajištění a upevnění malých šroubů a válcových dílů.

Použití:

Nízká pevnost – Uvolnění je snadné a možné pomocí běžného nástroje. **Střední pevnost** – Uvolnění je stále ještě možné pomocí běžného nástroje. **Vysoká pevnost** – Uvolnění je možné jen pomocí speciálního nástroje nebo zahřátím (>150 °C).

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Chemický základ	Methakryláty
Vhodné pro materiál	kov

Minimální moment uvolnění	10 - 15 Nm
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Funkční pevnost dle	5 - 8 h
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Tvar	kapalný
Bod vzplanutí	100 °C
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Hustota	1,08 g/cm ³
Dynamická viskozita	10 - 20 mPas
Pro velikost závitů M až	M6
Dotyková pevnost za	40 - 60 min
Barva	zelená
Vhodné pro oblast použití	univerzální použití
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	Utěšňování závitů
Vhodné pro oblast použití	Předmontovaná šroubová spojení
Třída pevnosti	Střední pevnost
Plnicí množství	50 ml
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Zajištění šroubů