

Garant GREENPLUS

Těsnicí prostředek na závity 5GP77, Obsah: 50ml**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088066 50
GTIN	4062406423513
Třída artiklu	01K

Popis**Provedení:**

Těsnicí prostředky na závity zabraňují úniku plyných a kapalných médií. Mezi typické aplikace těsnících prostředků na závity patří utěšňování kuželových kovových závitů a šroubení. Typ **5GP77**. Těsní kónické / válcové trubkové závitové spoje do R3 palců, např. systémy plynových potrubí. Odolný vůči teplotě.

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem nezanechávajícím stopy č. 088004.

Technický popis

Hustota	1,09 g/cm ³
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Pro velikost závitů M až	M80
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Barva	žlutá
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem

Vlastnost	bez označení
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Pro velikost palcových závitů	3 palec
Plnicí množství	50 ml
Bod vzplanutí	100 °C
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Minimální moment uvolnění	20 - 30 Nm
Tvar	kapalný
Demontáž	s normálním nástrojem
Chemický základ	Metakrylát ester
Maximální rozměr štěrbin	0,35 mm
Vhodné pro oblast použití	Trubkové těsnění
Vhodné pro oblast použití	Trubkový závit
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Dynamická viskozita	20000 - 40000 mPas
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Vhodné pro materiál	kov
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Těsnící prostředky