

Garant GREENPLUS

Plošný těsnicí prostředek 5GP74, Obsah: 250ml**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088067 250
GTIN	4062406423544
Třída artiklu	01K

Popis**Provedení:**

Těsnicí látka, která se vytvrzuje při absenci vzduchu mezi těsně přiléhajícími kovovými povrchy. Typ **5GP74**. K utěsnění přírub a ploch. Rychle tvrdnoucí, mírně pružný těsnicí film.

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem nezanechávajícím stopy č. 088004.

Technický popis

Minimální moment uvolnění	10 - 20 Nm
Vhodné pro materiál	kov
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	voděodolné
Plnicí množství	250 ml
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Demontáž	s normálním nástrojem

Tvar	kapalný
Bod vzplanutí	100 °C
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Dynamická viskozita	23000 - 35000 mPas
Vhodné pro oblast použití	Plošné těsnění (izolace)
Vhodné pro oblast použití	Přírubové spojení
Barva	oranžová
Dotyková pevnost za	5 - 20 min
Chemický základ	Anaerobní metakryláty
Maximální rozměr štěrbiny	0,25 mm
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Hustota	1,09 g/cm ³
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Třída pevnosti	Střední pevnost
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Těsnící prostředky