



Pneumatické úhlové brusky, Typ: 7550-A



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Kompaktní a vysoce výkonná úhlová bruska pro maximální životnost při náročném používání s intervaly pro údržbu do 1 000 hodin. Ergonomická rukojeť s tlumením vibrací. Ochranný kryt nastavitelný bez klíče. **Závit vřetena M14.**

Technický popis

Pracovní hluk	85 dB(A)
Maximální Ø kotouče	125 mm
Maximální vibrace dle EN	7 m/s ²
Připojovací závit	BSP
Maximální spotřeba vzduchu	1134 l/min
Maximální počet otáček	12000 min ⁻¹
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Označení výrobce	7550-A
Odevzdaný výkon	840 W
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm

Hmotnost	1,6 kg
Druh produktu	Úhlová bruska