

Plochý upínací magnet s vnitřním závitem, ferit, Ø: 13mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085915 13
GTIN	2050000964992
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet z tvrdého feritu se závitovým pouzdem.
- Pozinkovaný povrch.
- Tepelná stálost do maximálně 120 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavění upevněním pomocí šroubů.

Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Technický popis

Ø	13 mm
Materiál povrchu	pozinkováno
Výška	4,5 mm
Jmenovitá přidržovací síla	10 N
Závitové pouzdro	ano
Závit	M3 mm
Výška se závitem	11,5 mm
Hmotnost	5 g
Odolnost vůči teplotě maximálně	120 °C

Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Příslušenství

Sada šroubovacích háků s vnějším závitem 10dílná Závit M3	085921 M3
---	-----------