

**Rychlospojka s vnějším závitem, Připojovací vnější závit: 3/8palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080170 3/8
GTIN	4062406522513
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1 000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá).
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Technický popis

Připojovací vnější závit	3/8 palec
Hodnota průtoku	1000 l/min
Maximální provozní tlak	35 bar
Druh produktu	Spojka