

**Upínací trn, HSK-A 63 A = 160, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	304337 10
GTIN	4062406422158
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Upozornění:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

Technický popis

Vnější Ø D	35 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	10
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Upínací Ø D ₁	10 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 160
Norma pro upínání	DIN 69882-4
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 20000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 10 mm	309900 10
------------------------------------------------------------	-----------