

**Upínací trn typ AD, SK 50 A = 130, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300347 12
GTIN	4062406420987
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	12
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Vnější Ø D	42 mm
Upnutí	SK 50 A = 130
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min <sup>-1</sup>

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 12 mm	309900 12
--	-----------