



PU hadice High Vis v sadě s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 10m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080246 10
GTIN	7391390442185
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a otěruvzdorná PU hadice s dostatečnou vratnou silou.

Sestava hadice v signální zelené barvě (vysoká viditelnost).

Rozsah dodávky:

Včetně **bezpečnostní** ocelové rychlospojky a ocelové vsuvky.

Technický popis

Maximální provozní tlak	16 bar
Vnitřní Ø hadice	8 mm
Hadice vnější Ø	12 mm
Využitelná délka hadice	10 m
Barva	zelená
Připojení zásuvné spojky	1/4 palec
Druh produktu	Hadice

Příslušenství

Bezpečnostní spojka vnější závit Připojovací vnější závit 1/2
palec

080285 1/2

Vsuvka s vnějším závitem 5dílná sada Připojovací vnější
závit 1/2 palec

080290 1/2