

## Plochý magnet bez závitů, ferit, Ø: 25mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085910 25
GTIN	2050000965050
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

Odstíněný plochý magnet s magnetickým jádrem z **tvrdého feritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Tepelná stálost do maximálně 120 °C.**

#### Použití:

K upínání, montáži, vestavění zalisováním/zalepením a zajišťováním/držením.

### Technický popis

Výška	7 mm
Jmenovitá přidržovací síla	40 N
Hmotnost	19 g
Odolnost vůči teplotě maximálně	120 °C
Ø	25 mm
Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet