



## Pneumatické gravírovací tělísko DynaPen®, Typ: 10844



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079708 10844
GTIN	616026108448
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Gravírovací tělísko, kolík, na stlačený vzduch DynaPen se **sadou příslušenství (upínací kleština 1/8 palce)**. Díky pulzujícímu pohybu pohonu (zdvih 0,018 mm) se nabízí **rozsáhlé možnosti použití** jako např. gravírování, popisování, lehké čištění a pilování, odjehlování, atd.

#### Rozsah dodávky:

Včetně připojovací hadice 1,4 m, 1 pilníku a šestihranného klíče.

#### Upozornění:

Vhodné diamantové minipilníky naleznete pod č. 529420.

### Technický popis

Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Délka	108 mm
Označení výrobce	DynaPen Kit
Hmotnost	0,26 kg
Připojovací závit	NPT
Ø	23 mm
Maximální vibrace dle EN	8 m/s <sup>2</sup>
Rázová frekvence	233 Hz
Pracovní hluk	79 dB(A)

Maximální spotřeba vzduchu	28,2 l/min
Druh produktu	Gravírovací tělísko

## Příslušenství

Diamantový minipilníkzrno D126 (střední) univerzální Typ 1	529420 1
Diamantový minipilníkzrno D126 (střední) univerzální Typ 1K	529420 1K
Diamantový minipilníkzrno D126 (střední) univerzální Typ 4	529420 4