

## Plochý upínací magnet s vnitřním závitem, ferit, Ø: 16mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085915 16
GTIN	2050000965005
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet z tvrdého feritu se závitovým pouzdem.
- Pozinkovaný povrch.
- Tepelná stálost do maximálně 120 °C.

#### Použití:

K upínání, montáži, vestavění upevněním pomocí šroubů.

#### Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

### Technický popis

Odolnost vůči teplotě maximálně	120 °C
Materiál povrchu	pozinkováno
Závit	M3 mm
Výška	4,5 mm
Jmenovitá přidržovací síla	18 N
Ø	16 mm
Hmotnost	6 g
Závitové pouzdro	ano
Výška se závitem	11,5 mm

Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

---

## Příslušenství

Sada šroubovacích háků s vnějším závitem 10dílná Závít M3	085921 M3
---	-----------