

Plochý magnet bez závitů, SmCo₅, Ø: 6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085920 6
GTIN	2050000964886
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Tepelná odolnost do maximálně 200 °C.
- Pozinkovaný povrch, magnetické jádro ze Samarium-Kobaltu (SmCo₅).
- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisování, lepením a zalitím.

Technický popis

Materiál povrchu	pozinkováno
Odolnost vůči teplotě maximálně	200 °C
Hmotnost	1 g
Výška	4,5 mm
Jmenovitá přidržovací síla	5 N
Ø	6 mm
Materiál jádra magnetu	SmCo ₅
Druh produktu	Plochý upínací magnet

