

Plochý magnet bez závitů, SmCo₅, Ø: 8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085920 8
GTIN	2050000964893
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Tepelná odolnost do maximálně 200 °C.
- Pozinkovaný povrch, magnetické jádro ze Samarium-Kobaltu (SmCo₅).
- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisování, lepením a zalitím.

Technický popis

Ø	8 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	200 °C
Hmotnost	1,5 g
Materiál povrchu	pozinkováno
Výška	4,5 mm
Jmenovitá přidržovací síla	11 N
Materiál jádra magnetu	SmCo ₅
Druh produktu	Plochý upínací magnet

