

**Garant****Upichovací destička neutrální, HB9035, Šířka zápichu w: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273500 4
GTIN	4062406530907
Třída artiklu	21J

**Popis****Použití:**

Pro upínací hroty č. 273551 – 273558.

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Šířka zápichu w	4 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ot,
Rohový rádius	0,25 mm
Hlavní způsob použití	P
Typ	HB9035
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	110 m/min	P
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		