

**Garant****Upichovací destička neutrální, HU9310, Šířka zápichu w: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273505 2
GTIN	4062406531126
Třída artiklu	21J

**Popis****Použití:**

Pro upínací hroty č. 273551 – 273558.

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,25 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Hlavní způsob použití	M
Typ	HU9310
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		