

Garant**SNHX 1205 levý, Typ: UNI****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	218613 UNI
GTIN	4062406537944
Třída artiklu	21A

Popis**Upozornění:**

Směrná hodnota pro a_e max.

K obrábění rovného dna drážky musejí být na nosníku namontovány levé a pravé destičky. Od stopky odkloněná strana se osadí levými destičkami.

Pro šířku drážky a_p : 10; 14 mm

Typ: HB7835

Šířka fazetky: 0,25 mm

Technický popis

Šířka fazetky	0,25 mm
Typ	UNI
Typ	HB7835
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNHX 1205
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	5,4 mm

Pro šířku drážky a _p	10; 14 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování