

Garant**Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB, BT 40, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 303473 8 |
| GTIN | 4062406531065 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

- **Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **S otvorem pro čip RFID/Balluff.**
- **Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení $V = 10 \text{ mm}$).**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímu frézování.

Podmínka dodání:

Včetně šroubu pro nastavení délky a šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

| | |
|--|---------|
| Ø D ₂ | 28 mm |
| Vnější Ø D | 44,5 mm |
| Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění | 63 mm |
| L ₂ | 44,5 mm |
| Závit M | M6 |
| Upínací Ø D ₁ | 8 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Délka vyložení rozměr A | 90 mm |
| Upnutí | BT 40 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Tvar | ADB |
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HSC |
| Otvor Ballufchip | ano |
| Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |