

Garant**Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB, SK 50, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302053 12
GTIN	4062406544386
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímu frézování.

Zvláštní příslušenství:

Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.
Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32:
redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

Vnější Ø D	49,5 mm
Upínací Ø D ₁	12 mm
Vhodné redukční pouzdro	302140; 302135
Ø D ₂	32 mm
Dráha nastavení V	10 mm

Délka vyložení rozměr A	80,5 mm
Užitná délka L ₁	61,5 mm
L ₂	31,5 mm
Závit M	M10×1
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro