

Garant**Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem $\varnothing d = 12$ mm, Závít M \times L:
M5X100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301361 M5X100
GTIN	4062406544553
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

Použití:

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

Technický popis

Užitná délka L_1	60 mm
Vnější $\varnothing D$	9,8 mm
\varnothing stopky d	12 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
Otvor $\varnothing D_1$	5,5 mm
Závít M	M5
Upnutí	$\varnothing d = 12$ mm
Vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Prodloužení

