

Garant

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 16/3mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302413 16/3
GTIN	4062406544768
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).

Bez šroubu pro nastavení délky, střední.

Použití:

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

Upozornění:

Maximální přípustný počet otáček 8000 min⁻¹.

Technický popis

Ø D ₂	10 mm
Otvor Ø D ₁	3 mm
Ø stopky d	16 mm
Celková délka L	210 mm
Atribut názvu produktu	L = 210 mm
Druh produktu	Prodloužení