

Garant

**Vložka pro protlačování profilu, vnější šestihran $\varnothing d = 32$ mm, TiN, 6hran:
10mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293110 10
GTIN	4062406561017
Třída artiklu	29L

Popis**Provedení:**

S povlakem TiN.

Upozornění:

Speciální geometrie na poptávku. Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.

Technický popis

L_1	20,5 mm
$\varnothing d$	32 mm
6hran	10 mm
Profil	6hran
Řezný materiál	HSS
Délka profilu t_{max}	30 mm

Tolerance	- 0,09 až - 0,14 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu