



LED plošný zářič 360° s funkcí stmívání CAS, Typ: AREA-10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081243 AREA-10
GTIN	5708997361030
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

Cordless Alliance System (CAS) je akumulátorový systém od předních výrobců elektrického nářadí, který je nezávislý na výrobci.

Vysoce výkonný LED plošný zářič s akumulátorem a homogenním osvětlením, které neoslňuje. Robustní, nárazuvzdorné plastové pouzdro zářičů je vhodné do každého pracovního prostředí. Lze namontovat na stativ SCANGRIP®.

- **Volitelný úhel vyzařování 360° nebo 180°.**
- **Stmívatelné v pěti úrovních světla.**
- **BLUETOOTH regulace osvětlení umožňuje zapínat/vypínat až čtyři světla a nastavovat světelný výkon v pěti stupních tak, aby vyhovoval danému úkolu.**
- **Pro akumulátorový blok CAS 12 / 18V nebo přímé připojení k napájení SCANGRIP® (příslušenství).**

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Svítilna jsou dodávána bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a síťové napáječe pro kabelové napájení najdete pod čísly 081246 - 081249.

Ochranná třída IP: IP 65

Světelný tok: 1000 - 10000 lm

Počet obsažených akumulátorů: 0

Typ akumulátoru: Li-Ion

Napětí akumulátorů: 12 V

Napětí akumulátorů: 18 V

Celková délka: 198 mm

Technický popis

Světelný tok	1000 - 10000 lm
Celková výška	380 mm
Celková délka	198 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ochranná třída IP	IP 65
Počet obsažených akumulátorů	0
Celková šířka	198 mm
Napětí akumulátorů	12 V
Napětí akumulátorů	18 V
Označení výrobce	AREA 10 CAS
Druh produktu	Plošný zářič