



Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 6mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 613800 6 |
| GTIN | 4013288218780 |
| Třída artiklu | 63F |

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

Obzvláště vhodný pro úzké stavební prostory. Díky kombinaci čelisti zahnuté o 7,5° a dvojitě 6hranné geometrii je dosaženo zdvojnásobení nasazovacích bodů. Malý úhel zpětného otočení v čelisti zachycuje šroub každých 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 613600

Technický popis

| | |
|--|------------|
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Rozměr klíče | 6 mm |
| Délka klíče L | 105 mm |
| Maximální výška čelisti h ₁ | 4 mm |
| Maximální výška oka h _{2 max} | 6 mm |
| Označení výrobce | 6003 Joker |
| Norma | DIN 3113 A |

| | |
|----------------|------------------------|
| Norma | ISO 3318 |
| Norma | ISO 7738 |
| Výrobní postup | Zápustkově kované |
| Materiál | Chrom-molybdenová ocel |
| Povrch | matně chromované |
| Druh produktu | Maticový klíč |