

**Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613800 7
GTIN	4013288218773
Třída artiklu	63F

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

Obzvláště vhodný pro úzké stavební prostory. Díky kombinaci čelisti zahnuté o 7,5° a dvojitě 6hranné geometrii je dosaženo zdvojnásobení nasazovacích bodů. Malý úhel zpětného otočení v čelisti zachycuje šroub každých 15°.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 613600

**Technický popis**

Maximální výška čelisti h <sub>1</sub>	4 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče	7 mm
Maximální výška očka h <sub>2 max</sub>	7 mm
Délka klíče L	110 mm
Označení výrobce	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč