

Garant GRIDLINE

Základní skříň s dělicí příčkou a zásuvkami s křídlovými dveřmi s průzorem, Typ: 2000-3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	940104 2000-3
GTIN	4062406561208
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 40x20G s prostřední dělicí příčkou a zásuvkami, hloubka 16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. zásuvky, čelní výška 125 mm. Průběžná dělicí příčka □ 9×9 mm v rastru 37 mm, všechny police s výškovým nastavením.

Osazení:

Počet polic šířka 20G: 4

Počet zásuvek 16×16G: 3

Rozsah dodávky:

Skříň včetně dělicí příčky, polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	2000 mm
Užitná šířka zásuvek	400 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Hloubka	500 mm
Šířka v G	40
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Hloubka v G	20
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Šířka	1000 mm
Užitná šířka zásuvky v G	16
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
ComfortClose	ne
Hmotnost	162 kg
Polohování rukojeti	uprostřed
Užitná výška	1845 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20

940550 20

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška
čela zásuvky 125 mm

940640 125