

HEDI

Strojní svítidla DUO, Typ: 6LEDDUO



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní, univerzálně použitelné svítidly, se spínačem/vypínačem, 3 m pryžovým přívodním kabelem. Robustní, dlouhý, opláštěný kovový krk pro volný pohyb hlavy lampy při vysoké stabilitě polohy.

Všechna strojová svítidla / svítidla pro osvětlení pracoviště Hedi® jsou standardně dodávána se stolními svorkami, vestavěným magnetem a 4 šrouby pro flexibilní upevnění na různé podklady. Svítidlo lze pomocí sklopné čočky snadno a rychle přestavit z bodového osvětlení na rozptylové světlo. Hlava lampy je díky kulovému kloubu otočná a výkyvná o 340°. Včetně vyměnitelného osvětlovacího tělesa. K dodání také v barvě světla teplá bílá (3 000 K).

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Ochranná třída IP: IP 20

Světelný výkon: 7 W

Světelný tok: 621 lm

Barva světla: studená bílá

Teplota barev: 6500 K

Technický popis

Příkon	7 W
Barva světla	studená bílá
Teplota barev	6500 K
Světelný výkon	7 W
Osvětlovací těleso	LED
Zóna ATEX	žádná
Zdroj energie	Síťový provoz
Ochranná třída IP	IP 20
Světelný tok	621 lm
Druh produktu	Strojní svítidla