

**Garant****Lešticí houba se suchým zipem, měkká, Ø kotouče: 115mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	567722 115
GTIN	4062406566173
Třída artiklu	51M

## Popis

### Provedení:

Plstěné kotouče pro **leštění předbroušených povrchů** v kombinaci s lešticími pastami č. 555740 a 552420 UNI. Potištěná strana se používá pro upínání na opěrný talíř. Vyrobeno z ovčí vlny. Pro rychlejší výsledky leštění a nižší tvorbu hologramu ve srovnání s produkty z plastových vláken.

### Použití:

Vhodné pro leštění laků a kovů.

## Technický popis

Ø kotouče	115 mm
Stupeň tvrdosti	měkká
Pohonný agregát	Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Doporučené otáčky	1500 - 1700 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Lešticí kotouč

