

Garant**Lešticí houba se suchým zipem, tvrdý, Ø kotouče: 150mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	567721 150
GTIN	4062406566166
Třída artiklu	51M

Popis

Provedení:

Plstěné kotouče pro **leštění předbroušených povrchů** v kombinaci s lešticími pastami č. 555740 a 552420 UNI. Potištěná strana se používá pro upínání na opěrný talíř. Vyrobeno z ovčí vlny. Pro rychlejší výsledky leštění a nižší tvorbu hologramu ve srovnání s produkty z plastových vláken.

Použití:

Vhodné pro leštění laků a kovů.

Technický popis

Ø kotouče	150 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdý
Pohonný agregát	Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Doporučené otáčky	1500 - 1700 min ⁻¹
Druh produktu	Lešticí kotouč

