



## Opěrný talíř fibrových kotoučů TUBRO PAD 3 tvrdý/žebrovaný, Vnější Ø mm / tvrdost: 125mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	566688 125
GTIN	4018875763865
Třída artiklu	56V

### Popis

#### Provedení:

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

**Tvrdý, nedeformovatelný** opěrný talíř fibrových kotoučů. Dosedací plocha **jemně rýhovaná pro optimální podporu zrna** při broušení hran a ploch. Speciální plast s **velmi vysokou teplotní odolností**. Ideální pro **hrubé broušení a hrubování** v zrnitosti 36 až 60.

### Technický popis

Vnější Ø	125 mm
Maximální počet otáček	12200 min <sup>-1</sup>
Stupeň tvrdosti	tvrdý
Závit	M14
Druh produktu	Opěrný talíř

