

**Čelní kleště atramentované, s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	705992 200
GTIN	4003773087250
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Speciální, extra úzký tvar hlavy pro omezená pracoviště. **Průchozí kloub** (= dvojitě vedení) a ochrana před zhmožděním následkem sevření. Jemné nastavení západky pomocí tlačítka s pružinou, 5 pozic pro přesné přizpůsobení rozsahu úchopu. Funkce čelního a bočního úchopu. Kleště šedě atramentované, hlava leštěná, zuby dodatečně induktivně kalené (cca 61 HRC). Rukojeti s vícesložkovými potahy.

Použití:

Spolehlivé čelní uchopení i plochých obrobků díky tříbodovému systému. Uchopení, dotažení a uvolnění také zušlechťených hlav šroubů a rovněž opotřebovaných čepů a šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná.

Technický popis

Celková délka	200 mm
Samosvornost	ano
Počet zářezů jemné nastavení	5
Délka čelistí	27 mm
Rozsah upnutí pro trubky	7/8 palec
Ochrana proti úrazům	ano
Rozsah upnutí pro 6hran	22 mm
Šířka čelistí	11 mm

Označení výrobce	TwinGrip
Provedení čelistí	3bodový systém
Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	Chromvanadiová elektroocel
Druh produktu	Kleště na trubky