

**Akumulátorový rázový utahovák bez akumulátoru, Typ: GDS18V1050****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	074051 GDS18V1050
GTIN	4059952564661
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorový rázový utahovák.

- **Běh doprava i doleva.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**

3/4palcový otočný rázový utahovák s technologií **BITURBO** Brushless, se 3 stupni rychlosti/krouticího momentu.

Rozsah dodávky:

Verze bez akumulátoru a nabíječky, včetně L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851– 073867.

Technický popis

Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Hmotnost	2,9 kg
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Počet rázů	0 min ⁻¹

Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M24
Kapacita akumulátoru	8 Ah
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hnací profil upínače nástrojů	vnější čtyřhran
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Maximální otáčky 1. stupně	1600 min ⁻¹
Typické použití	Heavy Duty
Maximální utahovací moment tvrdý	1050 Nm
Maximální vibrace dle EN	12,5 m/s ²
Maximální otáčky 2. stupně	2400 min ⁻¹
Označení výrobce	GDS 18V-1050 H
Napětí akumulátorů	18 V
Rozměry upínače nástrojů	3/4 palec
Počet obsažených akumulátorů	0
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Základní sada akumulátorů ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V

073865 C18

Akumulátor Li-Ion ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V

073857 C18