

AEG

Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: BS18SBL2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070222 BS18SBL2
GTIN	
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

AEG – akumulátorové vrtací šroubováky

- **Robustní, ergonomické akumulátorové 2stupňové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.**
- **Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s blokováním vřetena.**
- **Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**

Bezkartáčový **motor** Subcompact s krouticím momentem až do 65 Nm, 24stupňové nastavení krouticího momentu.

Norma:

- **Robustní, praktický akumulátorový 2stupňový vrtací šroubovák s pravým/levým chodem.**
- **Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s blokováním vřetena.**
- **Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2x 18V / 2,0 Ah akumulátoru, nabíječky, přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073820 a č. 073846 – č. 073848.

Vhodné nabíječky a základní sady najdete pod č. 073841 a č. 073844.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor Subcompact
Typické použití	Strong
Typ akumulátoru	Li-Ion
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 mm
Označení výrobce	BS 18 SBL2
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Maximální otáčky 1. stupně	0 min ⁻¹
Hmotnost	1,3 kg
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG Typ B 18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Maximální utahovací moment tvrdý	65 Nm
Počet obsažených akumulátorů	2
Obal	Přepravní kufřík
Maximální otáčky 2. stupně	1750 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V
USP2	Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC, Softgrip